


**Garant****Głowice kątowe aluminiowe, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Wysokowydajny system frezowania umożliwiający osiągnięcie dużych prędkości skrawania. Absolutna precyzja osadzenia płytek skrawających. Maksymalna sztywność dzięki zoptymalizowanemu zabezpieczeniu przed działaniem siły odśrodkowej.

**Ważne:**

Przed użyciem płytki skrawającej nr 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) i 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) należy zmodyfikować gniazdo płytki skrawającej korpusu.

**wskazówka:**

**Zalecany moment obrotowy** do mocowania śrub mocujących nr 219878 4 i 219878 5 wynosi **3,2 Nm**.

**Opis techniczny**

śruby mocujące	219878 4 (15IP)
Frez obiegowy Ø $D_{\min}$ .	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	ZDHT 1505
Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm
Frez obiegowy Ø $D_{\max}$ .	48 mm
Ø ostrzy $D_c$	25 mm
długość całkowita $L_{ges}$	88 mm
Frez obiegowy $a_p$	7,6 mm

Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	6,81 stopni
Długość wysięgu $L_1$	32 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	12,56 mm
Liczba ostrzy Z	2
$\varnothing D_3$	15 mm
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe