

Garant**Frezy walcowo-czołowe zgrubne HR, TiAlN, Øxszerokość js16: 63X40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	182750 63X40
GTIN	4045197097279
Klasa artykułu	11U

Opis**Wykonanie:****Drobne ostrza zaszlifowane.****wskazówka:** f_z dla $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Ø H7 otworu: 27 mm

Liczba zębów Z: 10

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm²: 0,07 mm**Opis techniczny**

Ø ostrzy D_c	63 mm
Liczba zębów Z	10
Ø H7 otworu	27 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm ²	0,07 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	40 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	12,6 mm
wykonanie chwytu	z otworem
wys. całkowita	40 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 5
norma	DIN 1880 T1
profil freza	HR
Tolerancja \varnothing nominalnej	js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych	z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej	27 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
pierścień barwny	bez
Kąt przyłożenia	90 stopni
Rodzaj produktu	Frezy walcowe