

Garant**RDHW 1003 MOTN, HB7505, Typ: HART**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212245 HART
GTIN	4045197302489
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax.} = 2,5$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,16 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHW 1003 MOTN

typ: HART

Opis techniczny

typ	HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHW 1003 MOTN
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7505
posuw f_z na ząb	0,16 mm

liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	275 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	275 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	250 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	125 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	155 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	140 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo	110 m/min	H
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	240 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		