



MultiMaster MM 700 Max Top Akumulator, Typ: 71293661



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne otrzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji **zuchwytem narzędziowym Starlock** (podwyższone przenoszenie mocy i aż do 35% szybszy postęp pracy).

- **Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).**
- **Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.**
- **Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni i konsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych.**
- **Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji z miękkimi wdotyku wkładkami i niewielkiej masie.**

Optymalne narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające najszybszy postęp prac podczas rozbudowy i remontów z brzeszczotem bimetalowym do drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Uchwyt narzędziowy StarlockMax zapewnia dostęp do ok. 180 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

w dostawie::

Zestaw akcesoriów 60-el., ładowarka, 2x akumulator litowo-jonowy AMPShare (18 V / 4 Ah), urządzenie wyciągowe, L-BOXX. 2x standardowy brzeszczot E-Cut curved (35 mm), 2x standardowy brzeszczot E-Cut curved (65 mm), 1x brzeszczot E-Cut Precision (35 mm), 1x brzeszczot E-Cut Precision (65 mm), 1x brzeszczot E-Cut Long-Life (10 mm), 2x brzeszczot E-Cut Long-Life (35 mm), 1x brzeszczot E-Cut Long-Life (32 mm), 1x brzeszczot E-Cut Long-Life (42 mm), 1x brzeszczot E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1x brzeszczot segmentowy (Ø 85 mm), 1x brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych, 1x tarnik z węglików spiekanych (trójkątny), 1x

szpachla, 1× nóż tnący, kształt grzybkowy, 1× nóż wielofunkcyjny, 1× płyta ścierna z otworami, po 10× krążek ścierny z otworami (K 60, 80, 120, 180), 1× urządzenie odsysające, 1× ładowarka szybkiego działania GAL 1880 CV, 2× akumulator litowo-jonowy (18 V / 4 Ah), 1× walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego (L-Boxx 136).

wskazówka:

Pasujące akumulatory zob. od nr 073851 – 073858.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
amplituda (ruch oscylacyjny)	2 × 2,0 stopni
oznaczenie producenta	AMM 700 Max TOP
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
liczba drgań	10000 - 19500 min ⁻¹
uchwyty narzędziowe	StarlockMax
masa	1,8 kg
pojemność akumulatora	4 Ah
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne

Akcesoria

Brzeszczoty segmentowe z węglików spiekanych Ø piły tarczowej 90 mm	077828 90
Brzeszczoty segmentowe z węglików spiekanych, 2,2 mm Ø brzeszczotu 90 mm	077865 90
Brzeszczoty bimetalowe ze stali szybko tnącej Ø brzeszczotu 100 mm	077838 100
	077835 85

Brzeszczot wykonany całkowicie ze stali szybko tnącej, 5-
elementowy Ø brzeszczotu 85 mm

Akumulatorowy zestaw startowy Typ 92604323	073832 92604323
--	-----------------

Zestaw brzeszczotów E-Cut, drewno + metal 6-elem. wersja SET	077848 SET
---	------------

brzeszczot diamentowy E-Cut Szerokość cięcia 44 mm	077885 44
--	-----------

Brzeszczot piły E-Cut, Carbide-Pro Szerokość cięcia 35 mm	077891 35
---	-----------

brzeszczot diamentowy E-Cut, 2,2 mm	077886
-------------------------------------	--------

brzeszczot bimetalowy E-Cut, Long-Life Szerokość cięcia 42 mm	077884 42
--	-----------

Brzeszczoty bimetalowe ze stali szybko tnącej, 5-elem. Ø brzeszczotu 85 mm	077839 85
---	-----------

Brzeszczoty segmentowe diamentowe, 2,2 mm Ø brzeszczotu 90 mm	077867 90
--	-----------

Akumulatorowy zestaw startowy Typ 92604324	073832 92604324
--	-----------------

Brzeszczot piły E-Cut, standard, 5-częściowy Szerokość cięcia 35 mm	077840 35
--	-----------

brzeszczot diamentowy E-Cut, uchwyt SLP Szerokość cięcia 35 mm	077849 35
---	-----------

Akumulatorowy zestaw startowy Typ 92604325	073832 92604325
--	-----------------

Brzeszczoty segmentowe diamentowe, 1,2 mm Ø piły tarczowej 75 mm	077830 75
---	-----------

brzeszczot standardowy E-Cut Szerokość cięcia 65 mm	077844 65
---	-----------

Brzeszczot E-Cut, Standard, curved Szerokość cięcia 35 mm	077870 35
---	-----------

Brzeszczoty bimetalowe ze stali szybko tnącej, 5-elem. Ø brzeszczotu 100 mm	077839 100
--	------------

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073837 FE18
---	-------------

brzeszczot bimetalowy E-Cut, Universal Szerokość cięcia 44 mm	077856 44
--	-----------

brzeszczot standardowy E-Cut Szerokość cięcia 35 mm	077844 35
---	-----------

Brzeszczot segmentowy wykonany całkowicie ze stali szybko tnącej Ø brzeszczotu 85 mm	077836 85
---	-----------

brzeszczot bimetalowy E-Cut, Fine Szerokość cięcia 30 mm	077857 30
Tarnik z węglików spiekanych, trójkątny	077888
MultiMaster MM 700 Max Topakumulatorowa Typ 71293462	077805 71293462
Brzeszczot segmentowy diamentowy Ø brzeszczotu 90 mm	077868 90
Brzeszczoty segmentowe z węglików spiekanych, 1,2 mm Ø piły tarczowej 90 mm	077829 90
brzeszczot bimetalowy E-Cut, Long-Life Szerokość cięcia 32 mm	077884 32
brzeszczot bimetalowy E-Cut, Precision Szerokość cięcia 35 mm	077850 35
brzeszczot bimetalowy E-Cut, Long-Life Szerokość cięcia 20 mm	077847 20
brzeszczot E-Cut, HM, uchwyt SLP Szerokość cięcia 35 mm	077858 35
Brzeszczot segmentowy bimetalowy, ze stali szybko tnącej Ø piły tarczowej 100 mm	077827 100
Brzeszczoty segmentowe diamentowe, 1,2 mm Ø piły tarczowej 90 mm	077830 90
brzeszczot diamentowy E-Cut, 1,2 mm	077887
Brzeszczot wykonany całkowicie ze stali szybko tnącej Ø brzeszczotu 85 mm	077834 85
Brzeszczoty segmentowe diamentowe, 2,2 mm Ø brzeszczotu 75 mm	077867 75
Brzeszczot piły E-Cut, Carbide Pro Szerokość cięcia 35 mm	077893 35
Brzeszczoty bimetalowe ze stali szybko tnącej Ø brzeszczotu 85 mm	077838 85
Brzeszczot piły E-Cut, standard, 5-częściowy Szerokość cięcia 65 mm	077840 65
Brzeszczoty segmentowe z węglików spiekanych, 2,2 mm Ø brzeszczotu 75 mm	077865 75
Zestaw brzeszczotów E-Cut, MiniCut3-elem. długa SET	077859 SET
Brzeszczot E-Cut, Standard, curved Szerokość cięcia 50 mm	077870 50
	077829 75

Brzeszczoty segmentowe z węglików spiekanych, 1,2 mm
Ø piły tarczowej 75 mm
