

**Frezy tarczowe wąskie, bez powłoki, Ø×szerokość js16×k11: 50X1,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	185500 50X1,6
GTIN	4045197097309
Klasa artykułu	11U

Opis**Wykonanie:**

Trójstronnie skrawające frezy tarczowe do metalu, z kołnierzem przyotworowym i rowkiem wpustowym. Uzębienie naprzemianskośne: dzięki temu uzębieniu frezy pracują spokojnie nawet przy dużych głębokościach skrawania.

Zastosowanie:

Do **frezowania rowków lub przecinania** w przypadku, gdy wymagane są gładkie boczne powierzchnie obrabianego detalu.

wskazówka:

f_z dla $a_e = 0,1 \times D$.

Materiał ostrza

 : HSS Co 5

norma: DIN 1834 A

profil freza: Uzębienie naprzemianskośne

typ: N

Tolerancja Ø nominalnej: js16

chłodzenie wewnętrzne: false

Ø H7 otworu: 16 mm

Liczba zębów Z: 22

posuw f_z w stali < 750 N/mm²: 0,04 mm

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	50 mm
Liczba zębów Z	22
posuw f_z w stali < 750 N/mm ²	0,04 mm
Ø H7 otworu	16 mm
Szerokość cięcia	1,6 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	11,33333333333333 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS Co 5
norma	DIN 1834 A
profil freza	Uzębienie naprzemienskośne
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	js16
chłodzenie wewnętrzne	false
pierścień barwny	bez