


SOMT....20ER-GM, PR1525, Typ: 10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	222070 10
GTIN	4960664708147
Klasa artykułu	25A

Opis
Wykonanie:

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria GM jest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 2 mm

Promień programowany przy $a_{p\max}$: 3 mm

posuw f_z na ząb: 0,2 – 2 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,2 – 2 mm
typ	ST1400
Promień programowany przy $a_{p\max}$	3 mm
promień naroża	2 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	3 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT....20ER-GM
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania