

**Garant****Frezy promieniowe chwyt Weldon, typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216825 1
GTIN	4062406706418
Klasa artykułu	210

**Opis****Zastosowanie:**

Do wykonywania wypukłych zaokrągleń w podzespołach. Smukła i kompaktowa konstrukcja umożliwia szereg zastosowań i nadaje się szczególnie do stosowania w głębokich otworach.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: nie

Frezowanie promieniowe: do przodu

Liczba ostrzy Z: 2

Ø chwytu  $D_s$ : 20 mm

Ø maks.: 22 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 35 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 120 mm

promień minimalny: 1 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita $L_{ges}$	120 mm
Długość wysięgu $L_1$	35 mm
śruba mocująca płytki obracane	219879 1 (TX15; 3Nm)
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
pasująca wymienna płytka skrawająca	216841
promień maksymalny	2,5 mm

promień minimalny	1 mm
Ø maks.	22 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Frezowanie promieniowe	do przodu
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15