

**SOMT....20ER-LD, PR1535, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222080 10
GTIN	4960664708215
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

Geometria LD nadaje się również do dużych głębokości skrawania ($a_{p\text{ maks.}} = 5\text{ mm}$) przy umiarkowanym posuwie. Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów albo w przypadku stromych ścian.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 2 mm

Promień programowany przy $a_{p\text{ max}}$: 3,5 mm

posuw f_z na ząb: 0,06 – 1,8 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,06 – 1,8 mm
typ	INOX
Promień programowany przy $a_{p\text{ max}}$	3,5 mm

promień naroża	2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$. przy wykonywaniu pełnych rowków	3,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$. przy obcinaniu	3,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT....20ER-LD
Gatunek	PR1535
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania