


Garant**RDHX 1604 MOT, HB735, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212309 UNI
GTIN	4045197601933
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmaks.} = 5,0$ mm.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHX 1604 MOT

typ: UNI

Opis techniczny

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 1604 MOT
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB735
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	330 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	255 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		