


**Mitutoyo****Średnicówki dwustykowe, czujnikowe, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 50-150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Klasa artykułu	44A

**Opis techniczny**

głębokość pomiaru	150 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego	0,5 µm
Szerokość talerza centrującego	38 mm
liczba trzpieni mierniczych	11
zakres pomiarowy	50 - 150 mm
norma	Norma zakładowa
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	C1
Kalibracja	C4
Rodzaj produktu	2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

## Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	013210 10
Kalibracja średnicówek, konstrukcja (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 160 mm	013520 160
Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	023000 10
Kalibracja średnicówek, konstrukcja (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 160 mm	023210 160
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

## Akcesoria

Pierścienie dystansowe o wewn. $\varnothing$ 6,3 mm szerokość pierścienia 3 mm	435230 3
Pierścienie dystansowe o wewn. $\varnothing$ 6,3 mm szerokość pierścienia 2 mm	435230 2
Pierścienie dystansowe o wewn. $\varnothing$ 6,3 mm szerokość pierścienia 1 mm	435230 1
Czujniki zegarowe zakres pomiaru / $\varnothing$ korpusu 10/58 mm	432051 10/58
Pierścienie dystansowe o wewn. $\varnothing$ 6,3 mm szerokość pierścienia 0,5 mm	435230 0,5
Adapter do 2-punktowych przyrządów do pomiaru 1 sztuka Typ 35-90	439914 35-90
Przedłużki (50 mm)	435210
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	023010 12,5