



Endoskop wideo VTec X z sondą, Ø 6,1 mm, długość sondy: 1000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	492829 1000
GTIN	2050002080690
Klasa artykułu	49C

Opis

Wykonanie:

Endoskop wideo VTECX został opracowany specjalnie z myślą o trudnych warunkach pracy w środowiskach przemysłowych. Wyjątkowo wytrzymała na uderzenia obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie chemikaliów. Solidna sonda z 4-kierunkowym odchyleniem (360°) z plecionki z wolframu i wytrzymałą głowicą sondy ze stali szlachetnej może być stosowana również w skrajnych obszarach kontrolnych. Joystick umożliwia intuicyjne, proste i precyzyjne sterowanie sondą. Dzięki czujnikowi HD CMOS kamera w głowicy sondy ma wysoką wartość klatek na sekundę i doskonałą rozdzielczość. Oświetlenie diodowe HighPower i wysokiej światłowód z włókiem szklanych wysokiej mocy jasno oświetla obszar kontroli i pozwala wychwycić nawet niewielkie szczegóły.

Dwa kąty patrzenia kamery można łatwo przełączać z 0° na 90° naciśnięciem przycisku.

Zalety:

- **Znakomity, dotykowy wyświetlacz Full HD o przekątnej 5,5 cala (16:9, 1920 x 1080 pikseli) zapewniający dużą ostrość obrazu, co umożliwia szczegółową analizę uszkodzeń.**
- **Czujnik CMOS o wysokiej rozdzielczości do obrazów w jakości HD.**
- **Odporna na wstrząsy obudowa z odpornego na zużycie i na działanie substancji chemicznych tworzywa sztucznego.**
- **Joystick z intuicyjną kontrolą ruchu i precyzyjnym sterowaniem.**
- **Solidna sonda przechyłana w 4 kierunkach (360°) z siatką wolframową i solidną głowicą sondy ze stali stopowej.**

Karta danych

- **Wysoka jakość obrazu w zakresie 360°.**
- **Długie, niezakłócające pracy kontrole dzięki dostępnym w sprzedaży akumulatorom.**
Możliwa również praca z zasilaniem z sieci.
- **Szybkie przesyłanie danych dzięki złączu micro USB 2.0, złączu mini HDMI i gniazdu karty pamięci SD.**
- **Źródło światła LED HighPower i światłowód z włókna szklanego zapewniają doskonałe oświetlenie.**

w dostawie::

Walizki transportowe, ładowarka baterii, 4 x akumulator litowo-jonowy, zasilacz, karta pamięci SD, przewód USB, przewód micro-USB, przewód mini-HDMI.

Opis techniczny

kąt otwarcia	100 stopni
kąt otwarcia	90 stopni
Zakres ostrości	7 - 80 mm
Zakres ostrości	3 - 30 mm
kierunek patrzenia	0 stopni
kierunek patrzenia	90 stopni
Atrybut nazwy produktu	Ø 6,1 mm
Rodzaj produktu	Endoskopy