

**Garant****RDHT 1604 z powłoką diamentową, dodatnia, HB7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212289 ALU
GTIN	4045197555694
Klasa artykułu	21B

**Opis****Wykonanie:**

**Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.**

**wskazówka:**

Zalecane wartości eksploatacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmaks.} = 5,0$  mm.

posuw  $f_z$  na ząb: 0,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHT 1604

typ: ALU

**Opis techniczny**

typ	ALU
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHT 1604
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7810
posuw $f_z$ na ząb	0,4 mm

liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	400 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	400 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		