

# Yale

Wciągnik dźwigniowy UNO plus z łańcuchem ogniwowym, nośność: 0,75t



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Klasa artykułu	08Y

## Opis

### Wykonanie:

Solidna, zwarta konstrukcja z blachy stalowej. Małe opory ruchu po **zwolnieniu łańcucha**. Prowadnica zapewniająca właściwy przesuw łańcucha.

### Zastosowanie:

Standardowe urządzenie uniwersalne do normalnej eksploatacji.

### wskazówka:

polega na tym, że osiowy nacisk hamujący jest wytwarzany przez ładunek i tym samym jest proporcjonalny do wielkości obciążenia. Ładunek jest bezpiecznie utrzymywany w każdym położeniu, w celu opuszczenia trzeba pokonać różnicę pomiędzy momentem hamowania i momentem obciążenia. Posiadają go wszystkie urządzenia uniwersalne Yale. Automatyczne **zwalnianie łańcucha** umożliwia **szybkie zakładanie** nieobciążonego łańcucha. Po zawieszeniu ładunku automatycznie zaczyna działać **hamulec naciskowy**, co zapewnia bezpieczne utrzymywanie ładunku.

**Sprzęgło poślizgowe** (opcja na życzenie) zapobiega nadmiernemu obciążeniu i tym samym zwiększa trwałość wciągника.

**Wersja ATEX na zamówienie**

## Opis techniczny

luzowanie łańcucha	tak
nośność	750 kg
siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym	22 daN
materiał obudowy	z blachy stalowej
ilość ciągów łańcuchowych	1
Wielkość skoku normalnego	1,5 m
Nośność w t	0,75 t
masa	6,3 kg
Rodzaj produktu	Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy