

**SOMT....20ER-LD, CA6535, Typ: 10****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 222084 10 |
| GTIN | 4960664708277 |
| Klasa artykułu | 25A |

Opis**Wykonanie:**

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

Geometria LD nadaje się również do dużych głębokości skrawania ($a_{p\text{ maks.}} = 5\text{ mm}$) przy umiarkowanym posuwie. Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów albo w przypadku stromych ścian.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 2 mm

Promień programowany przy $a_{p\text{ max}}$: 3,5 mm

posuw f_z na ząb: 0,03 – 1,2 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------------|
| posuw f_z na ząb | 0,03 – 1,2 mm |
| typ | S |
| Promień programowany przy $a_{p\text{ max}}$ | 3,5 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| promień naroża | 2 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków | 3,5 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu | 3,5 mm |
| współczynnik korekcyjny f_z | 2,5 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT....20ER-LD |
| Gatunek | CA6535 |
| Materiał ostrza | HM |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |