

**Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 3xD, Typ: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232258 36
GTIN	4045197658463
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Do otworów o dokładności do IT10.

rowki proste**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Długość użyteczna L_1 : 120,6 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

zakres $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
śruby mocujące	232990 TX20
Długość użyteczna L_1	120,6 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3xD
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20

232990 TX20

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15

232990 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600