

HOLEX®**Korpus wiertła, Chwył walcowy, z chłódzieniem wewnętrznym, 8×D, typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232255 12
GTIN	4045197589095
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa.

wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

głębokość wiercenia do: 8×D

chwył: DIN 1835 B

chłódzienie wewnętrzne: tak

zakres $\varnothing D$: 12 - 12,5 mm

długość użytkowa L_N : 111,1 mm

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

Długość chwytu L_s : 50 mm

śruby mocujące: 232990_TX7

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s	20 mm
śruby mocujące	232990_TX7
długość użytkowa L_N	111,1 mm
zakres $\varnothing D$	12 - 12,5 mm
Długość chwytu L_s	50 mm
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	111,1 mm
Seria	Wiertła łopatkowe
głębokość wiercenia do	8×D

chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Aksesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX7	232990 TX7
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 N·m	211750 0,6
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7