


**DCMT 070202, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 070202 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Karta danych

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	PF
Gatunek	HBT020
promień naroża	0,2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia