


**DCMT 11T302, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 11T302 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PF
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HBT020
promień naroża	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
Materiał ostrza 	HM

Karta danych

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
powłoka	TiCN
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia