

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131110 M3
GTIN	4067263819806
Klasa artykułu	11I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki High-Performance**, opracowane specjalnie do **stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych**. **Bardzo długie rowki wiórowe** i długość szyjki dla użytecznej **głębokości gwintu do 4xD**.

- **Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.**
- **Wyjątkowo gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.**
- **Wyjątkowo długa geometria przestrzeni na wióry.**

**Opis techniczny**

Ø gwintu	3 mm
norma	norma zakładowa
Materiał ostrza	HSS E PM
Ø otworu rdzenia	2,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	M
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
głębokość gwintu	12 mm
wielkość gwintu	M3
długość całkowita L	56 mm

liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
skok gwintu	0,5 mm
powłoka	DLC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 4×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	żółty
Seria	GARANT Master
Rodzaj produktu	Gwintowniki

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Al	nadaje się	35 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	32 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	20 m/min	N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl	nadaje się warunkowo	20 m/min	N
PA 66	nadaje się warunkowo	18 m/min	N
PEEK	nadaje się	18 m/min	N
Cu	nadaje się	18 m/min	N
CuZn	nadaje się	25 m/min	N
olej	nadaje się		

maksymalnie na mokro	nadaje się
minimalnie na mokro	nadaje się