

Garant**Płytko frezarska do rowków typu jaskółczy ogon, HB7720, kąt α : 30stopni****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217264 30
GTIN	4062406729066
Klasa artykułu	21C

Opis**Wykonanie:**

Ze sfazowaniem tylnym, odpowiednia do obróbki płaszczyzn.

Liczba ostrzy Z: 6

szerokość frezowania A: 6,1 mm

Opis techniczny

szerokość frezowania A	6,1 mm
kąt α	30 stopni
Gatunek	HB7720
\varnothing D	26 mm
typ	P26
Liczba ostrzy Z	6
Rodzaj produktu	Frezowanie cyrkulacyjne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	400 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	300 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	250 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	60 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	45 m/min	H
Stal < 65 HRC	nadaje się	35 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	30 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	120 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		