

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Bardzo efektywne chłodzenie bezpośrednio na ostrze i dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT eco nr 319001 – 319886 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala).

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO chwytu: PCLNR/L 2020X12

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm

długość główki L₁: 30 mm

długość całkowita L: 90 mm

płytki podporowa: 259031 5

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 15
kod ISO chwytu	PCLNR/L 2020X12
płytki podporowa	259031 5
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm

wielk. płytki	12 mm
długość główki L ₁	30 mm
Wielkość chwytu	20 mm
śrubado dźwigni	259018 15
długość całkowita L	90 mm
sprężyna	259046 4
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Rodzaj produktu	Noże