

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, Wielkość chwytu / płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250624 16/11
GTIN	4062406728922
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Wielkość chwytu	16 mm
długość całkowita L	85 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1104..
sprężyna	259046 5
płytki podporowa	259031 44
Dźwigienka	259015 16
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 1616X11

śrubado dźwigni	259018 16
Seria	Master Eco
długość główki L ₁	35 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże