

**Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Klasa artykułu	28R

Opis**Opis:**

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	XD..
Długość wysięgu L_1	32 mm
Ø ostrzy D_c	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	229915 (T7; 0,8 Nm)
Ø D_3	9 mm
Ø chwytu D_s h6	20 mm
długość całkowita L_{ges}	204 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$	0,9 mm
wielkość płytek skrawających	06
Liczba ostrzy Z	3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	38 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	29 mm

Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	1,4 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	8,2 mm
Kąt ustawienia κ	10 stopni
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Śruby mocujące	229915
----------------	--------