

Garant**Noże eco obracane, krótkie, lewe,, Wielkość chwytu / płytki: 20/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250625 20/15
GTIN	4062406728984
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Bardzo efektywne chłodzenie bezpośrednio na ostrze i dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT eco nr 319001 – 319886 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala).

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: PDJNR/L 2020H15

pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..

Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm

długość główki L₁: 40 mm

długość całkowita L: 100 mm

płytki podporowa: 259031 45

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 17
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 2020H15
Wielkość chwytu	20 mm
płytki podporowa	259031 45
długość całkowita L	100 mm

Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
Dźwigienka	259015 17
wielk. płytki	15 mm
długość główki L ₁	40 mm
sprężyna	259046 4
rodzaj zastosowania	lewe,
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Rodzaj produktu	Noże