

HOLEX**Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłódzienia wewnętrznego, 8xD, Typ: 48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232265 48
GTIN	4045197592668
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**
rowki proste.**wskazówka:**Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłódzienie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 48 - 65 mmDługość użyteczna L_1 : 422,3 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 5

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX20
zakres $\varnothing D$	48 - 65 mm
Długość użyteczna L_1	422,3 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	5
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8xD
chwył	Stożek Morse'a
chłódzienie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20

232990 TX20

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20