

**Garant****Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 46
długość całkowita L	105 mm
wielk. płytki	12 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 2525X12
Seria	Master Eco

długość główki L <sub>1</sub>	35 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1204..
sprężyna	259046 4
śrubado dźwigni	259018 15
Dźwigienka	259015 15
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże