



## Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący Plus, Zawartość: 200l

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	084243 200
GTIN	2050002070271
Klasa artykułu	08J

### Opis

#### Wykonanie:

**Nie zawiera chloru, formaldehydu i kwasu bornego**, środek chłodząco-smarujący spełniający **wysokie wymagania**. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.

#### Zalety:

Koncentraty mają właściw. **antykorozyjne**, chronią powłoki lak., są bezwonne i **nieszkodliwe dla środowiska, bardzo odporne na infekcje bakteryjne**, nie podrażniają skóry.

Wersja: beczka  
zawartość: 200 l  
wartość pH: 8,9

### Opis techniczny

wartość pH	8,9
Kształt	ciekły
Rozpuszczalność w wodzie	emulguje
zawartość	200 l
Wersja	beczka
temperatura przechowywania	5 - 40 °C
Lepkość kinematyczna	93 mm <sup>2</sup> /s
kolor	jasnobrązowy
Rodzaj produktu	Środek chłodząco-smarujący
Współczynnik załamania światła	1

