

**Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący Plus, Zawartość: 20l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	084243 20
GTIN	2050002070264
Klasa artykułu	08J

**Opis****Wykonanie:**

**Nie zawiera chloru, formaldehydu i kwasu bornego**, środek chłodząco-smarujący spełniający **wysokie wymagania**. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.

**Zalety:**

Koncentraty mają właściw. **antykorozyjne**, chronią powłoki lak., są bezwonne i **nieszkodliwe dla środowiska, bardzo odporne na infekcje bakteryjne**, nie podrażniają skóry.

Wersja: kanistry  
zawartość: 20 l  
wartość pH: 8,9

**Opis techniczny**

zawartość	20 l
Kształt	ciekły
wartość pH	8,9
Wersja	kanistry
kolor	jasnobrązowy
temperatura przechowywania	5 - 40 °C
Lepkość kinematyczna	93 mm <sup>2</sup> /s
Rozpuszczalność w wodzie	emulguje
Rodzaj produktu	Środek chłodząco-smarujący
Współczynnik załamania światła	1

