

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251116 16/12
GTIN	4062406729004
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

płytką podporowa	259031 46
Dźwigienka	259015 15
Wielkość chwytu	16 mm
Seria	Master Eco
wielk. płytki	12 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość całkowita L	85 mm

kod ISO uchwyty	PSSNR/L 1620X12
śrubado dźwigni	259018 15
sprężyna	259046 4
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1204..
długość główki L ₁	35 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże