


Garant**Noże eco obracane, krótkie, lewe, Wielkość chwytu / płytki: 25/12mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Klasa artykułu	21U

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 2525X12
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1204..
sprężyna	259046 4
długość całkowita L	105 mm
długość główki L ₁	35 mm
Seria	Master Eco

Dźwigienka	259015 15
Wielkość chwytu	25 mm
płytką podporowa	259031 46
śrubado dźwigni	259018 15
wielk. płytki	12 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże