

**Garant****Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

śrubado dźwigni	259018 15
Wielkość chwytu	20 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
Dźwigienka	259015 15
kod ISO uchwytu	PWLNRL 2020X08
płytką podporowa	259031 48
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm

długość całkowita L	90 mm
sprężyna	259046 4
wielk. płytki	8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0804..
Seria	Master Eco
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Głowice skrawające