


Garant**Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251405 25/16
GTIN	4062406736194
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Seria	Master Eco
zatrzask. kołk.	259049 8
kod ISO chwytu	MTJNR/L 2525X16
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 6
płytki podporowa	259033 9

łapki zaciskowej	259038 20
długość całkowita L	105 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	TN.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	35 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500