



## Reflektor LED z funkcją ściemniania CONNECT, Typ: NOVA-10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Klasa artykułu	07A

### Opis

#### Wykonanie:

- Sterowanie oświetleniem BLUETOOTH umożliwia włączanie / wyłączenie maks. czterech lamp oraz dopasowanie mocy świetlnej do wykonywanych czynności w pięciu stopniach.
- Ze zdejmowanym dyfuzorem.
- Zintegrowany uchwyt i nowa stopka do swobodnego ustawiania oraz bezpośredniego montażu na statywie SCANGRIP® bądź w uchwytach magnetycznych.

stopień ochrony IP: IP 65

Strumień światła: 1000 - 10000 lm

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 12 V

Napięcie akumulatorów: 18 V

długość całkowita: 305 mm

### Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	0
stopień ochrony IP	IP 65

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Napięcie akumulatorów	12 V
Napięcie akumulatorów	18 V
wys. całkowita	290 mm
długość całkowita	305 mm
Strumień światła	1000 - 10000 lm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Szerokość całkowita	125 mm
Rodzaj produktu	Reflektory