


**Garant****Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251405 20/16
GTIN	4062406734206
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	16 mm
łapki zaciskowej	259038 20
długość całkowita L	95 mm
kod ISO uchwytu	MTJNR/L 2020X16
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	35 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	TN.. 1604..
śruba do łapki zaciskowej	259021 6
płytko podporowa	259033 9
zatrask. kołk.	259049 8
Seria	Master Eco
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500