


Garant**Noże eco GARANT Master, lewe,, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251697 20/16
GTIN	4062406734640
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Bardzo efektywne chłodzenie bezpośrednio na ostrze i dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT eco nr 319001 – 319886 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala).

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: MVJNR/L 2020H16

pasująca wymienna płytki skrawająca: VN.. 1604..

Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm

długość główki L₁: 40 mm

długość całkowita L: 110 mm

płytki podporowa: 259033 10

Opis techniczny

śruba do łapki zaciskowej	259021 7
łapki zaciskowej	259038 19
kod ISO uchwytu	MVJNR/L 2020H16
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	40 mm

Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	110 mm
płytko podporowa	259033 10
wielk. płytki	16 mm
śruba do płytki podporowej	259027 7
pasująca wymienna płytko skrawająca	VN.. 1604..
rodzaj zastosowania	lewe,
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
płytko podporowa Typ 1	259031 1
śruba do płytki podporowej Typ 9	259025 9
łapka zaciskowa Typ 3	259038 3
śruba do łapki zaciskowej Typ 2	259021 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500