

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

zatrask. kołk.	259049 7
Seria	Master Eco
płytk. podporowa	259033 6
łapki zaciskowej	259038 18
długość główki L ₁	35 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 6

pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0804..
Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	8 mm
kod ISO uchwytu	MWLNR/L 2020X08
długość całkowita L	95 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki