

Garant**ZCMX 070304, Gatunek: HBZ030**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Klasa artykułu	21E

Opis

Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HBZ030
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 200 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 070304

promień naroża	0,4 mm
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
powłoka	powlekane
Materiał ostrza	HM
pasuje do Ø narzędzia D _c	14 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia