

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250002 20/12 |
| GTIN | 4067263121138 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006–319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| długość główki L ₁ | 30 mm |
| śruba do płytki podporowej | 259027 8 |
| wielk. płytki | 12 mm |
| płytki podporowa | 259031 49 |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 25 mm |
| Seria | Master Eco |
| kod ISO uchwytu | DCLNR/L 2020H12 |
| długość całkowita L | 100 mm |

| | |
|--|------------------------------|
| pasująca wymienna płytko skrawająca | CN.. 1204.. |
| Wielkość chwytu | 20 mm |
| łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | 259036 22 |
| norma | norma zakładowa |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |
| Rodzaj produktu | Oprawki |

Akcesoria

| | |
|----------------------------------|-----------|
| śruba do płytki podporowej Typ 8 | 259027 8 |
| zespół łap Typ 22 | 259036 22 |
| płytko podporowa Typ 49 | 259031 49 |