


**Garant****Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..
łapki zaciskowej	259038 18
długość główki L <sub>1</sub>	35 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 6
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO uchwytu	MWLNRL 2525X08
długość całkowita L	105 mm

wielk. płytki	8 mm
zatrask. kołk.	259049 7
Seria	Master Eco
płytk. podporowa	259033 6
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki