

Garant**Oprawki GARANT Master eco, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250628 20/11
GTIN	4067263122111
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Seria	Master Eco
płytką podporowa	269007 1
wielk. płytki	11 mm
śruba do płytki podporowej	259027 3
długość główki L ₁	35 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	DN.. 1104..
długość całkowita L	125 mm
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2020K11

Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259036 23
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 3	259027 3
płytki podporowa Typ 1	269007 1