

**Garant****Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250003 20/12
GTIN	4067263121152
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006–319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 49
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 2020H12
długość całkowita L	100 mm
śruba do płytki podporowej	259027 8
pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1204..
Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	12 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm

Seria	Master Eco
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 22
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki

## Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 8	259027 8
zespół łap Typ 22	259036 22
płytki podporowa Typ 49	259031 49