

**Garant****Noże z mocowaniem śrubowym GARANT Master eco, prawe, Chwył / wielkość płytki L: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271997 25/16
GTIN	4062406734732
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo efektywne chłodzenie skierowane bezpośrednio na ostrze i dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia.

**w dostawie::**

**Ze standardową płytką podporową 1,5°.**

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

Seria	Master Eco
śruba mocująca do płytki podporowej	279820 1
Płyta podkładowa 1,5°	279819 1
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
długość całkowita L	100 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów	269023 3
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
Wielkość chwytu	25 mm

wielk. płytki	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Noże