

Garant**Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250631 25/15
GTIN	4067263122326
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
długość główki L ₁	40 mm
Seria	GARANT Master
śruba do płytki podporowej	259027 8
kod ISO chwytu	DDJNR/L 2525X15
wielk. płytki	15 mm
Wielkość chwytu	25 mm
płytki podporowa	259031 50

łapa ze śrubą i sprężyną	259036 24
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość całkowita L	110 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki