

**Garant****Oprawki GARANT Master eco, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251914 20/08
GTIN	4067263122333
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

wielk. płytki	8 mm
długość główki L <sub>1</sub>	35 mm
płytki podporowa	259033 6
kod ISO uchwytu	DWLNR/L 2020K08
łapa ze śrubą i sprężyną	259036 25
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..
Seria	GARANT Master
długość całkowita L	125 mm
śruba do płytki podporowej	259027 9

Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki