

Garant**Oprawki GARANT Master eco, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251914 25/08
GTIN	4067263122340
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	150 mm
Seria	GARANT Master
śruba do płytki podporowej	259027 9
długość główki L ₁	35 mm
wielk. płytki	8 mm
płytki podporowa	259033 6
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	DWLNRL 2525M08

pasująca wymienna płytką skrawająca	WN.. 0804..
łapa ze śrubą i sprężyną	259036 25
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki