


Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260290 20/11
GTIN	4067263122425
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006–311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śruba do płytki podporowej	269013 7
długość główki L ₁	30 mm
Wielkość chwytu	20 mm
śruby mocujące	269023 3
płytki podporowa	269007 1
Seria	Master Eco

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
długość całkowita L	90 mm
kod ISO uchwyty	SDJCR/L 2020X11
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki