

Garant**Frezy kuliste VHM, bez powłoki, Ø f8 DC: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	207026 14
GTIN	4045197596499
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Z dodatkowym **wypolerowaniem** rowków wiórowych w celu **dobrego odprowadzania wiórow** powstających przy obróbce stopów Al dających długi wiór.

Długości zbliżone do **DIN 6527**.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 16 mm

wysięg L_1 z szyjką: 38 mm

Ø szyjki D_1 : 13,2 mm

długość całkowita L: 75 mm

Ø chwytu D_s : 14 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	2
wysięg L_1 z szyjką	38 mm
Ø ostrzy D_c	14 mm
Ø szyjki D_1	13,2 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór	0,15 mm
Ø chwytu D_s	14 mm
długość całkowita L	75 mm

długość ostrzy L_c	16 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy obcinaniu	16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy kopiowaniu	0,42 mm
promień R	7 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,03×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h6
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST	209900 FRST
Zaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla zabezpieczenia \varnothing chwytu narzędzia 20 mm	SZ2025 20