


Garant**Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260291 16/11
GTIN	4067263122449
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006–311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
śruba do płytki podporowej	269013 6
kod ISO chwytu	SDJCR/L 1616F11
długość główki L ₁	30 mm
wielk. płytki	11 mm
Seria	Master Eco
płytko podporowa	269007 1
śruby mocujące	269023 3

Wielkość chwytu	16 mm
długość całkowita L	80 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki