

SWISS TOOLS

Oprawki prawe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16HPmm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320106 40/16HP
GTIN	2050002062962
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie!

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 55 mm

rozstaw końcówek osi f: 27 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca: 16E..

Opis techniczny

Ø chwytu	40 mm
wymiar A długości wysięgu	55 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	16E..
rozstaw końcówek osi f	27 mm
wielk. płytki	16HP
adapter	HSK-T
rodzaj zastosowania	prawo
Norma na uchwyt	ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu	Noże