


**Garant****Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006–311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	25 mm
płytko podporowa	269007 1
kod ISO chwytu	SDJCR/ L 2525H11
długość całkowita L	100 mm
śruba do płytki podporowej	269013 7
Seria	Master Eco
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..

długość główki $L_1$	30 mm
śruby mocujące	269023 3
Szerokość funkcjonalna $L_4$	32 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki